

| BE121868                  |    |   |          |       |                              |       |            |     |         | HelioDisk V 3.03.2 - 140205 |        |     |      |
|---------------------------|----|---|----------|-------|------------------------------|-------|------------|-----|---------|-----------------------------|--------|-----|------|
| Parameter                 |    |   |          |       |                              |       |            |     |         |                             |        |     |      |
| Jobname : BE121868        |    |   |          |       | Zylindername : BEHRENS 1370  |       |            |     |         |                             |        |     |      |
| Gravurbreite : 1265.00    |    |   |          |       | Ballenbreite : 1370.00       |       |            |     |         |                             |        |     |      |
| Gravurumfeng : 540.00     |    |   |          |       | Statusabfrage : Proof :Keine |       |            |     |         |                             |        |     |      |
| Spiegel : Umfangsrichtung |    |   |          |       | Gravur :Keine                |       |            |     |         |                             |        |     |      |
| Farben                    |    |   |          |       |                              |       |            |     |         |                             |        |     |      |
| 1                         | 70 | 4 | Standard | 0.000 | 89.86                        | 94.77 | Default_pp | 1   | 120 / - | 0 / -                       | 20 / - | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 72 / -  | 0 / -                       | 20 / - |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 24 / -  | 0 / -                       | 20 / - |     |      |
| 2                         | 70 | 0 | Standard | 0.000 | 90.53                        | 95.31 | Default_pp | 1   | 170 / - | 0 / -                       | 27 / - | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 103 / - | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 37 / -  | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
| 3                         | 70 | 2 | Standard | 0.000 | 94.84                        | 90.18 | Pos1_2_pp  | 1   | 140 / - | 215 / -                     | 0 / -  | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 87 / -  | 215 / -                     | 0 / -  |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 35 / -  | 215 / -                     | 0 / -  |     |      |
| 4                         | 70 | 0 | Standard | 0.000 | 90.53                        | 95.31 | Pos1_0_pp  | 1   | 170 / - | 0 / -                       | 27 / - | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 103 / - | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 37 / -  | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
| 5                         | 70 | 0 | Standard | 0.000 | 90.53                        | 95.31 | Pos1_0_pp  | 1   | 170 / - | 0 / -                       | 27 / - | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 103 / - | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 37 / -  | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
| 6                         | 70 | 2 | Standard | 0.000 | 94.84                        | 90.18 | Pos1_2_pp  | 1   | 140 / - | 215 / -                     | 0 / -  | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 87 / -  | 215 / -                     | 0 / -  |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 35 / -  | 215 / -                     | 0 / -  |     |      |
| 7                         | 70 | 3 | Standard | 0.000 | 90.48                        | 86.78 | Pos1_3_pp  | 1   | 170 / - | 0 / -                       | 27 / - | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 107 / - | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 40 / -  | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
| 8                         | 70 | 0 | Standard | 0.000 | 90.53                        | 95.31 | Default_pp | 1   | 160 / - | 0 / -                       | 27 / - | 120 | 0:00 |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SA  | 103 / - | 0 / -                       | 27 / - |     |      |
|                           |    |   |          |       |                              |       |            | SEI | 37 / -  | 0 / -                       | 27 / - |     |      |

## Neue Funktionen

- **Tabellen protokollieren**  
Gradationen und Farbabgabetafeln können ausgedruckt werden.
- **Voreinstellungen**  
Es können Voreinstellungen gewählt werden für:
  - Gravurmodus Kreislinie / Helix
  - Spiegeln Umfangsrichtung J/N
- **Pobeschnitt Daten**  
Der Datensatz einer Farbe kann komplett per „Kopieren und Einsetzen“ auf eine andere Farbe übertragen werden. Der Wertebereich für den Stichelwinkel wurde auf 80 ... 140 erweitert.
- **Drucken**  
Das Drucklayout wurde modifiziert, s.o..
- **Onlinehilfe**  
Die PDF Onlinehilfe lässt sich direkt vom Programm aufrufen.
- **Schnellvorschub Daten**  
Schnellvorschub Daten können in eine .SVS Textdatei exportiert werden. (Wichtig für die Ansteuerung von Graviermaschinen anderer Hersteller.)

## Software

K500 Version V. 1.31 ; K500Control2 V1.04;  
K405 Version V. 2.45